



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 14 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	201304 14
GTIN	4045197862655
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 18 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

varren Ø D_s : 14 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D_s	14 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän pituus L_c	18 mm
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
HammaslukuZ	2

Kokonaispituus L	75 mm
Terän Ø D _c	14 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm
Varren muoto	HB
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin