



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 18 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	201304 18
GTIN	4045197862679
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 24 mm

Kokonaispituus L: 84 mm

varren Ø D_s : 18 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,4 mm

Tekninen kuvaus

Varren muoto	HB
Terän pituus L_c	24 mm
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Kokonaispituus L	84 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,15 mm
Terän Ø D_c	18 mm

HammaslukuZ	2
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45° :ssa	0,4 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin