



## Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 150×20×32, Tyyppi: C800



### Tilaustiedot

Tilausnumero	596200 C800
GTIN	9003170072045
Tuoteluokka	53Y

### Kuvaus

**Malli:**

**Joustavasti sidotut viimeistelylaikat**, erittäin pehmeät. Suurin kehänopeus 25 m/s.

**Käyttö:**

Terien hiontaan, kiillotukseen, efekihiontaan ja hienoon purseenpoistoon. Kiinnityslaipan halkaisijan on oltava vähintään 2/3 laikan halkaisijasta.

**Erittely:**

**PU-sidottu piikarbidi.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

**Huomautus:**

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

### Tekninen kuvaus

Hienousaste	erittäin hieno
Rakeisuus	800
Hioma-aineen lyhenne	SiC

suurin sallittu kehänopeus	25 m/s
Koostumus	PU-sideaineinen piikarbidi
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	25 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	20 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	16 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	150 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	150×20×32
Reiän Ø H	32 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

## Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 32 mm	596000 32
---	-----------