

**Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm), 300×40×76, Tyyppi: EK60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

Muoto 5, jossa toispuolinen aukko 125×20 mm. **Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin**, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

**Käyttö:**

Karkaistuille teräksille ja HSS:lle.

**Erittely:**

**Jalokorundi** valkoinen, kovuusaste M.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

**Huomautus:**

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	60
Hienousaste	keskikova

Hioma-aineen lyhenne	A
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M
Hioma-aine	jalokorundi, valkoinen
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	51 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	40 mm
Muoto	5
Laikan Ø D	300 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	300×40×76
Reiän Ø H	76 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

## Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 76 mm	596000 76
---	-----------