

**Penkkihionakoneen laikka D×T×H (mm), 300×40×76, Tyyppi: SC80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596610 SC80
GTIN	9003170014267
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Muoto 5, jossa toispuolinen aukko 125×20 mm. **Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihionakoneisiin**, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishionakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Täyskovametallisten ja kovametallipäällysteisten työkalujen sekä valuraudasta ja volframista valmistettujen työkalujen teroittamiseen.

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste J.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
-------------	-------

Rakeisuus	80
Hioma-aineen lyhenne	SiC
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Piikarbidi vihreä, kovuusaste J
Hioma-aine	piikarbidi, vihreä
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	51 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	40 mm
Muoto	5
Laikan Ø D	300 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	300×40×76
Reiän Ø H	76 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiörengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 76 mm	596000 76
--	-----------