



CBN-yhdistelmähiomakuppi, kannelle S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Tyyppi: B64



Tilaustiedot

Tilausnumero	597122 B64
GTIN	9003171749335
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Kuppihiomalaikat CBN- tai timanttihilomapinnalla.

Tehokkaat työkaluhiomalaikat, voimakkaasti hankaava hioma-aine (CBN tai timantti), sideaineena keinohartsi. Pitkä käyttöikä poistotehon säilyessä korkeana. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmä materiaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu.

Käyttö:

Taloudelliseen HSS- ja kovametalliterien esi- ja viimeistelyhiontaan hiomarunkoa vaihtamatta, kansi S0 / S0E. Käyttö mahdollista pareittain, nrot 597111 / 597112 tai 597121 / 597122.

CBN-päällyste pitkälastuisten, Fe-pitoisten materiaalien tehokkaaseen hiontaan, esim. karkaistut, runsasseosteiset kromiteräkset ja HSS-materiaalit (sis. pulverimetallilaadut) sekä nikkelipohjaiset seokset. **Tyypimerkinnot: B17C50B, B64C50B HSS.**

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	B64
-----------	-----

Hioma-aineen lyhenne	CBN
Koostumus	B64C50B HSS
Hioma-aine	Kuutiohilainen boorinitridi
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Muoto	11A2
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	30 mm
Tuotenimen määrite	100×30×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	8 mm
Hiomakerroksen korkeus X	2 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
kuiva	soveltuu		