

**CBN-kuppihiomalaikka H×S×K (mm), 100×35×20, Tyyppi: B151****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597220 B151
GTIN	9003176501525
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Työkaluhiomalaikat, CBN-pinnoite keinohartsipohjalla takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hiomatehon. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmä materiaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu. Keskihieno pinnanlaatu, erittäin hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: B151C75B AMIGO-HSS.**

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa.

Runsasseosteisten (HSS-)työkalu- ja hiiletysterästen sekä stelliitin hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	B151
Hioma-aineen lyhenne	CBN
Koostumus	B151C75B AMIGO-HSS
Hioma-aine	Kuutiohilainen boorinitridi

Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Muoto	11V9
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	35 mm
Tuotenimen määrite	100×35×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	2 mm
Hiomakerroksen korkeus X	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		