

Garant**Jyrsintappi Z1 – harva, KM, Tyyppi: D0605****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540600 D0605
GTIN	4045197155818
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pallo** (KUD).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	pallo
Hammastus, lyhytnimitys	Z1
Muoto	D0605
Hammastustiheysaste	karkea
Pään Ø	6 mm
Kokonaispituus	50 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	5 mm
Sarja	Z1-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	sopii rajoituksin		