



Timanttioikaisin - lieriömäinen, Timanttipaino: 2,4kt



Tilaustiedot

Tilausnumero	599700 2,4
GTIN	9003172494623
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan **kertakäyttöisiä**, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista). Kertakäyttöinen **monijyvä**oikaisutyökalu, jossa useampia yksittäisiä timantteja.

Käyttö:

Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähdytysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2×D) ehkäisevät värinäongelmia. **Suurille** hiomalaikkaprofiileille taso- ja ulkopyöröhiontaan.

Tekninen kuvaus

Hiomalaikkamitoille	enimmäis-Ø 500 mm
Timanttipaino	2,4 kt
Oikaisintyyppi	Monirae
Kokonaispituus L	60 mm
Pään Ø D ₁	10 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Oikaisimet

