

Garant**TCGW 16T304, BU7220, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265451 G |
| GTIN | 4045197895660 |
| Tuoteluokka | 21H |

Kuvaus**Malli:**

3-teräinen varustus.

Laji: BU7220

Lastuamissärmän malli: G

Lastuamissyvyys a_p : 0,03 - 0,12 mmSyöttö f : 0,04 - 0,12 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 160 m/min**Tekninen kuvaus**

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamissärmän malli | G |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Lastuava aine | CBN |
| Laji | BU7220 |
| Syöttö f | 0,04 - 0,12 mm/kierr, |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 160 m/min |
| ISO-koodi-kääntöterä | TCGW 16T304 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Tuotenimen määrite | BU7220 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-----------------|----------|-------|-----------|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| hakkaava | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |