



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 18mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 201310 18 |
| GTIN | 4045197863584 |
| Tuoteluokka | 12X |

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Huomautus:

Seuraajatuote nroille 201640 ja 201405.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| varren Ø D _s | 18 mm |
| Terän pituus L _c | 32 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varren muoto | HB |
| Kokonaispituus L | 92 mm |
| Terän Ø D _c | 18 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ² | 0,15 mm |
| HammaslukuZ | 2 |
| Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ² | 0,09 mm |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm |
| Nousukulma | 30 astetta |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 6527 |
| tyyppi | N |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 170 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 100 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 40 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 55 m/min | K |
| Uni | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | soveltuu | | |

