



Kompakti sivuleikkuri X-Cut®, kromattu, kahvoissa kuoret VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	724310 160
GTIN	4003773075141
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea pää ja induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). **Läpimenevä nivel** hyvän vakauden takaamiseksi.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,8 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,7 mm
Valmistajamerkintä	X-Cut
Standardi	DIN ISO 5749
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyppi	Leikkuupihdit