



Sivuleikkuri, kromattu VDE-eristys, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	725300 180
GTIN	4003773033813
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	erikoistyyökaluterästä
Pinta	kromattu

Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit