

Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 16mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202267 16
GTIN	4045197865083
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

 Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	16 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø D ₁	15,7 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,13 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terän pituus L _c	32 mm
varren Ø D _s	16 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	44 mm
HammaslukuZ	3
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	AICrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB