

## Garant

### TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5 mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	202269 3,5
GTIN	4045197865113
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

### Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus  $L_c$ : 11 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$  mukaan lukien kavennus: 15 mm

Kavennuksen Ø  $D_1$ : 3,3 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø  $D_5$ : 6 mm

## Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	57 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Terän pituus $L_c$	11 mm

Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	15 mm
Varren muoto	HB
Terän $\varnothing D_c$	3,5 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Nurkkaviisteen leveys $45^\circ$ :ssa	0,13 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	3,3 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin