

Garant**TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202269 10
GTIN	4045197865243
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 22 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 32 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 9,8 mm

Kokonaispituus L: 72 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	72 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän Ø D_c	10 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	32 mm
Terän pituus L_c	22 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	9,8 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Varren muoto	HB
Hammasluku Z	3
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin