

LINDSTRÖM

**Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen, koverrettu, KW,
Kokonaispituus: 110mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726420 110
GTIN	7314150051090
Tuoteluokka	73M

Kuvaus**Malli:**

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus.** Tarkasti säädettävän nivelruuvun ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää teräseosta, muottiintaottu, mustattu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,1 - 0,8 mm
Pään leveys	10 mm
Kokonaispituus	110 mm
Terien pituus	10 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	Suurtehoteräseos
Pään muoto	terävä, koverrettu
Kahva	Muovikuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC).
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit