

Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202294 10
GTIN	4045197866301
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

 Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
Kavennuksen Ø D ₁	9,8 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän Ø D _c	10 mm
Varren muoto	HB
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,06 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	32 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
HammaslukuZ	3
varren Ø D _s	10 mm
Terän pituus L _c	22 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,09 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

ilma

soveltuu