



Elektromekaaninen momenttiavain, Suurin kiristysmomentti: 100Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	655290 100
GTIN	4018754175642
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Ainutlaatuinen elektromekaaninen avain, jossa yhdistyvät sekä **"näyttävät" että "laukaisevat"** toiminnot. Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, avain laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti, kuten tavallinen mekaaninen momenttiavain. Tämän lisäksi saavutettu arvo näkyy näytöllä, ja se voidaan siirtää tietokoneelle. Valinnainen toiminto "näyttävä" visualisoi käyttäjälle jatkuvasti käytettyä vääntömomenttia. Tallentaa ja dokumentoi jopa 7 500 ruuvien kiristystä. Automaattinen näppäinlukko estää tahattoman säätämisen. Laitteen esiasetukset voidaan suojata luvattomalta käytöltä PIN-koodilla. Avaimessa on erittäin laaja mittausalue. Automaattinen kalibrointimuistutus kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

- **Helppo pistomitan syöttö: Vaihtotyökaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.**
- **QuickRelease: Kiintoavainpäidenvarma kiinnitys ja nopea vaihto.**
- **Vankka, pienikokoinen kotelo.**
- **Toleranssirajojen asetus, niiden saavuttaminen näkyy selkeällä näytöllä värin vaihtumisena.**
- **Erittäin helppokäyttöinen; käyttö ja valikko-ohjaus vain neljän näppäimen avulla.**
- **2-komponenttikahva, kestää öljyä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.**
- **USB-liitäntä tiedonsiirtoon.**

Suuntaa vaihtava räikkäpää.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Toimitus vankassa muovilaukussa (koko 100 ja 200) tai vankassa teräspeltikotelossa (koosta 400), 2 paristoa (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Erikoistarvike:

USB-sovitin, jakkiliitinkaapeli ja ohjelmisto SENSOMASTER 4.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Hylsytyökalun kiinnitys	9×12 mm
Paino	1232 g
Näyttötarkkuus	0,1 Nm
Säätötarkkuus	0,2 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Vääntömomenttialue	10 - 100 Nm
Vääntömomenttialue	7,4 - 75 lbfft
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Vääntömomenttialue	90 - 900 lbfin
Sarja	MANOSKOP® 730DR
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	426,5 mm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Palaute	osoittava
Palaute	irrottava
Palaute	äänimerkki
Kokonaispituus L	500 mm

Standardi	DIN EN ISO 6789
Liitântämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	17,5 mm
Näyttö	digitaalinen
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	444 mm
Lukema valittavissa	Nm
Lukema valittavissa	lbf _{in}
Lukema valittavissa	lbf _{ft}
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuarvon asetus	digitaalinen, säädettävä
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kalibrointi	O1
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Liitântä	USB-liitântä
Tiedot tallennettavissa	kyllä
mittaustekniikka	elektroninen
Irrotussignaali	optinen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Paristotyyppi	Mignon, AA
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000

Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma	657600 1-3/8
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma	657590 1-1/2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma	657600 1-1/4
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma	657600 1-1/2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma	657590 1-3/8
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma	657590 1-1/4