



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 10 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	202298 10
GTIN	4045197866691
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 45 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 14 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D_s	10 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,06 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,09 mm

Terän pituus L_c	14 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Varren muoto	HB
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin