

**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202299 12
GTIN	4045197866790
Tuoteluokka	12X

Kuvaus**Malli:**Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.**Tekninen kuvaus**

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varren muoto	HB
Terän pituus L_c	26 mm
Kokonaispituus L	83 mm
varren Ø D_s	12 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän Ø D_c	12 mm
Hammasluku Z	3
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	170 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		