

Garant**Jyrsintappi, KM, Tyyppi: R1315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Purseenpoistokara (ulkopuolinen)** särmien pyöritykseen.

Erikoismuoto purseenpoisto (R),ulko-

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min^{#1}

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastus, lyhytnimitys	Z3

Muodon kuvaus	purseenpoistoon
Muoto	R1315
Kokonaispituus	55 mm
Pään Ø	13 mm
Varren Ø	6 mm
Säde	10 mm
Pään pituus	15 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi