

Garant**Jyrsintappi, KM, Tyyppi: J1010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541000 J1010
GTIN	4045197521590
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. Kartiomuoto **upotukseen** ja **viistämiseen**.

Erikoismuoto kärkiupotin (KSK). Kulmatulkki 90°.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min^{#1}

Tekninen kuvaus

Muoto	J1010
Kulmatulkki	90 astetta
Kokonaispituus	50 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään Ø	10 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Muodon kuvaus	kärkiupotin
Varren Ø	6 mm

Pään pituus	10 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi