

Garant**Jyrsintappi, KM, Tyyppi: MN1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Yhdistetty** suippokartio ja kulma purseenpoistoon ja viistämiseen **sisä- ja ulkopuolisissa reunoissa**. Erytinen hammastusgeometria **optimaalista ohjausta varten myös terävissä reunoissa**.

Erikoismuoto purseenpoisto (MN), sisä- / ulko-.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min^{#1}

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	keskikova
---------------------	-----------

Muodon kuvaus	purseenpoistoon
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Pään Ø	12 mm
Kokonaispituus	70 mm
Muoto	MN1225
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi