



Liuskahiomalaikka V2 Power, (ZA), litteä-kartio Teräkselle, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	565461 40
GTIN	4027497400713
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän. Laadukas teräspelti- tai lasikuiturunko mahdollistaa hyvin äänettömän ja värinättömän käytön.

ZA: Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

ZA-Power: Erytinen **zirkonikorundiseos**, jossa hiomatehoa parantava pinnoite. Ei tukkeudu eikä lasitu viileän lastuamisen ansiosta.

CER: Erinomainen hiontateho, **keramiikkarae** itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumentumista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.

SiC: Erytisen karkea **piikarbidirae**, ei tukkeudu. Soveltuu erittäin hyvin alumiinille ja kuitukomposiiteille.

ZA: Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudoksella. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen. Värinätön työskentely ja pitkä kestoikä.

Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: Litteä-kartio

Porauksen Ø: 22,23 mm

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Muodon kuvaus	Litteä-kartio
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Tukialusta	Lasikuiturunko
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s