



## Liuskahiomalaikka V2 Power, (CER), litteä-kartio INOXille, Ø 125 mm, Rakeisuus: 60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	565482 60
GTIN	4027497396559
Tuoteluokka	53L

### Kuvaus

#### Malli:

**Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto** ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän.

Lasikuitualusta **yleiskäyttöön**.

Erinomainen hiontateho, **keramiikkarae** itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumentumista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.

#### Käyttö:

Värinätön työskentely ja pitkä kestoikä.

#### Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Litteä-kartio
Rakeisuus	60

Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Tukialusta	Lasikuiturunko
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		