

**Garant****Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543200 C1020
GTIN	4045197522320
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tukeva varsi, Ø 8 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen (WRC).**

**Käyttö:**

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Hammastustiheysaste	keskikova
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Pään Ø	10 mm
Kokonaispituus	60 mm
Muoto	Lieriö/pyöreä
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Varren Ø	8 mm
Pään pituus	20 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		