



## Liuskahiomalaikka SLTT (ZA-Power), litteä-kartio teräkselle ja INOXille, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	565411 40
GTIN	4027497388738
Tuoteluokka	53L

### Kuvaus

#### Malli:

**Patentoitu sirppimäinen lamellimuoto** ja sijoittelu mahdollistavat suuren lamellitiheyden ja poikkeuksellisen hyvän hiontatehon sekä käyttöiän. Laadukas teräspelti- tai lasikuiturunko mahdollistaa hyvin äänettömän ja värinättömän käytön.

**ZA:** Puhdas **zirkonikorundi** polyesteri-puuvilla-seoskudosalustalla. Erittäin hankaava avoimen raehajonnan ansiosta.

**ZA-Power:** Erytinen **zirkonikorundiseos**, jossa hiomatehoa parantava pinnoite. Ei tukkeudu eikä lasitu viileän lastuamisen ansiosta.

**CER:** Erinomainen hiontateho, **keramiikkarae** itsestään teroittuva. Ei lasittumista tai ylikuumenemista. Sopii erittäin hyvin myös reunahiontaan.

**SiC:** Erytisen karkea **piikarbidirae**, ei tukkeudu. Soveltuu erittäin hyvin alumiinille ja kuitukomposiiteille.

**ZA-Power:** Erytinen **zirkonikorundiseos**, jossa hiomatehoa parantava pinnoite. Ei tukkeudu eikä lasitu viileän lastuamisen ansiosta.

#### Käyttö:

**Suurin hiontateho** ja pitkä kestoikä.

#### Huomautus:

Alustattomat liuskahiomalaikat SLTflex pehmeään hiontaan, pienahitsin työstöön jne. alkaen numerosta 566300.

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: Litteä-kartio

Porauksen Ø: 22,23 mm

## Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	40
Muodon kuvaus	Litteä-kartio
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Tukialusta	Teräslevytuki
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		