

Garant**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: F1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543200 F1225
GTIN	4045197522337
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tukeva varsi, Ø 8 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pyörökaari** (RBF).

Käyttö:

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustiheysaste	keskikova
Muoto	Pyörökaari
Pään Ø	12 mm
Kokonaispituus	65 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Varren Ø	8 mm

Pään pituus	25 mm
Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		