

Garant**Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: G0613****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546900 G0613
GTIN	4045197156877
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Suippokaari
Muoto	G0613
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustiheysaste	keskikova
Kokonaispituus	43 mm
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Pään Ø	6 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		