

**Garant****Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: D0605****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546900 D0605
GTIN	4045197156792
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: pallo** (KUD).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	35 mm
Pään Ø	6 mm
Muoto	D0605
Muodon kuvaus	pallo
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastustiheysaste	keskikova
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	5 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		