


**Liuskakaralaitka (SiC), Rae 120, Pään Ø×pään leveys: 30X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554670 30X10
GTIN	4045197241009
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **piikarbidiraepinnoite (SiC)**. Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaitat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	120
Pään leveys	10 mm
Enimmäiskierrosluku	25400 min <sup>-1</sup>
Suositteltu kierrosluku	16000 min <sup>-1</sup>
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	30 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	Rae 120
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		