


**Halkaistu liuskakaralaikka (A), Rae 120, Pään Ø×pään leveys: 50X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554700 50X30
GTIN	4045197241047
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.  
Hiomaliuskoissa erityinen halkaistu rakenne. Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Kappaleen muotoihin mukautuvaan hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Pään leveys	30 mm
Enimmäiskierrosluku	15300 min <sup>-1</sup>
Suositteltu kierrosluku	9000 min <sup>-1</sup>
Rakeisuus	120
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	50 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 120
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		