

HOLEX**Liuskakaralaikka Huopa / kangas, karkea, Pään Ø×pään leveys: 80X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554910 80X50
GTIN	4045197241108
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. Huovan **hiontatehoa** voidaan **parantaa** yhdistämällä se hiomakankaaseen. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	4000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	7000 min ⁻¹
Pään leveys	50 mm
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	80 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistus-vertailu	100 / 80
Hienousaste	karkea

Tuotenimen määrite	karkea
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		