

Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 987C, Ø 115 mm, Rakeisuus: 60



Tilaustiedot

Tilausnumero	566481 60
GTIN	30051141276459
Tuoteluokka	53F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmuotoillut **suurtehohiomarakeet** 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. **Erittäin hyvä aineenpoisto**, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Kärkityyppi Cubitron™ II. Erittäin hyvä poistoteho.

Kiinnitetty lisähionta-aine pitää hiomalaikat viileinä värjäämättä ja vähentää voitelevien materiaalien tukkeutumista.

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa **miellyttävän, ergonomisen työskentelyn** vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenposto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

Ruostumattoman teräksen, alumiinin, titaanin ja nikkelseosten työstöön.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Kiekon Ø	115 mm

Sarja	Cubitron™II
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	alumiini
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	13300 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kuitulaikan tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 115 mm	566690 115
Kuitulaikan tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 115 mm	566692 115
Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 115 mm	566672 115