

## Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G2tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G2
GTIN	2050001046000
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	59,61 mm
Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	11
Kierre	G2
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	menotulkki

Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

**Palvelut**

KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100