

**Pikasyöttöjyrsin MFH micro, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 10/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221942 10/2
GTIN	4960664778416
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Porrastuskulma α_{\max}	2,25 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	5,1 mm
Varren Ø D_5 h6	10 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	16 mm
Ø D_3	6 mm
Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Terän Ø D_c	10 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	18 mm

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin