

Garant**TKM-rouhintajyrsin, pinnoittamaton, Ø d11 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205330 5
GTIN	4045197878816
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällyprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.****Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	20,5 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,045 mm
Terän Ø D_c	5 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,35 mm
Hammasluku Z	3
Kavennuksen Ø D_1	4,8 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,035 mm
Terän pituus L_c	13 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
varren Ø D_s	6 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	270 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	80 m/min	N
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		