

**Garant****Pyörivä tarkkuussorvin keskiökärki, pidennetty työkärki., Suurin Ø / morsekartio: 54/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321360 54/2
GTIN	4045197880765
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Työkalu on kauttaaltaan karkaistu ja hiottu.**
- **Laakerointi suuria aksiaalivoimia varten.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

- **Yleistyökalu vakiokeskitykseen ja putkien työstöön.**
- **Täydellinen yleiskärki kaikkiin käyttötarkoituksiin manuaalisissa ja CNC-koneissa.**

Pienin Ø d: 13 mm

Lyhennetty pään pituus L<sub>1</sub>: 68,5 mm

Pään pituus L: 86,5 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 4200 min<sup>-1</sup>

Työkappaleen paino: 170 kg

**Tekninen kuvaus**

Työkappaleen paino	170 kg
--------------------	--------

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Enimmäiskierrosluku	4200 min <sup>-1</sup>
Pään pituus L	86,5 mm
Kartiokulma a	60 astetta
Lyhennetty pään pituus L <sub>1</sub>	68,5 mm
Pienin Ø d	13 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki