

**Garant****Pyörivä tarkkuussorvin keskiökärki, pidennetty työkärki., Suurin Ø / morsekartio: 54/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321360 54/3
GTIN	4045197880772
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- Työkälu on kauttaaltaan karkaistu ja hiottu.
- Laakerointi suuria aksiaalivoimia varten.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

- Yleistyökälu vakiokeskitykseen ja putkien työstöön.
- Täydellinen yleiskärki kaikkiin käyttötarkoituksiin manuaalisissa ja CNC-koneissa.

Pienin Ø d: 13 mm

Lyhennetty pään pituus L<sub>1</sub>: 68,5 mm

Pään pituus L: 86,5 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 4200 min<sup>-1</sup>

Työkappaleen paino: 170 kg

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	4200 min <sup>-1</sup>
---------------------	------------------------

Työkappaleen paino	170 kg
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Pään pituus L	86,5 mm
Kartiokulma a	60 astetta
Lyhennetty pään pituus L <sub>1</sub>	68,5 mm
Pienin Ø d	13 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki