



## Puolipyöreä viila, Hakkaus 3 (hieno), Hammastuksen pituus: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	513300 200
GTIN	4009215017632
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

**Malli:**

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

**Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.**

**Käyttö:**

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

**Standardi:**

**DIN 7261 Form E**

### Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	200 mm
Leveys x paksuus	21x6 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 3 (hieno)
Hakkaus	3
Hakkaustapa	Hieno
Muoto	E
Muodon kuvaus	puolipyöreä
Viilapinnat	kaikki sivut lovettu
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

## Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110