



## Nelikulmaviila, Hakkaus 3 (hieno), Hammastuksen pituus: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	512300 150
GTIN	4009215017410
Tuoteluokka	56B

### Kuvaus

#### Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

**Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.**

#### Käyttö:

**Laadukas viila** konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

#### Standardi:

**DIN 7261 Form D**

### Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	150 mm
Leveys	6 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 3 (hieno)
Hakkaus	3
Hakkaustapa	Hieno
Muoto	D
Muodon kuvaus	nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat	4
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

## Tarvikkeet

Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm	519510 90
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25