



Teoll. sahanterän teroitusviila, hakkaus 3 (sileä) litteä, pyöreät reunat, Hammastuksen pituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	518550 200
GTIN	4009215005479
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Erikoislaatu, uurteellinen, sopii erityisesti puusahan teräksisten terien teroittamiseen.

Nämä sahabiilat takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän. Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Kaikki sivut lovettu.** Pyöreät särmät.

Tekninen kuvaus

Leveys × paksuus	20×4 mm
Hammastuksen pituus	200 mm
Muoto	F
Standardi	DIN 7262
Tuotetyyppi	Sahaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		

Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	sopii rajoituksin

Tarvikkeet

Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110