

Mittaustappisarja puurasiassa Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 91



Tilaustiedot

Tilausnumero	483810 91
GTIN	2050001046734
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (\emptyset :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm \emptyset :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

Toleranssiluokka 2: Tapin $\emptyset \pm 0,002$ mm.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Nimellismitta-alue: 1 - 10 mm

Nousu: 0,1 mm

Mittaustappien lukumäärä: 91

Tekninen kuvaus

Nousu	0,1 mm
Nimellismitta-alue	1 - 10 mm
Mittaustappien lukumäärä	91

Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	Mittaustappisarja

Palvelut

Kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 91	018381 91
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 91	019680 91
DAkS-kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 91	020890 91
Kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 91	020880 91