

## Mittaustappisarja puurasiassa Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 100



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483811 100
GTIN	2050001057013
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukasta, karkaistua ( $60 \pm 2$  HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään ( $\emptyset$ :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm  $\emptyset$ :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

**Toleranssiluokka 2:** Tapin  $\emptyset \pm 0,002$  mm.

#### Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Nimellismitta-alue: 5,05 - 10 mm

Nousu: 0,05 mm

Mittaustappien lukumäärä: 100

### Tekninen kuvaus

Mittaustappien lukumäärä	100
Nimellismitta-alue	5,05 - 10 mm
Nousu	0,05 mm

Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	Mittaustappisarja

### Palvelut

Kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 100	018381 100
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 100	019680 100
Kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020880 100
DAkS-kalibrointi Mittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020890 100