

Mittaustappisarjat puulaatikossa Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 9-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	483820 9-10
GTIN	2050001048646
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Mittaustappisarjat ovat siististi näkyvillä puukotelossa, kukin tappi omassa merkityssä reiässään (\emptyset :sta 3,0 mm alkaen myös itse mittaustapit on merkitty). Mittaustapin pituus 40 mm \emptyset :aan 0,99 mm asti, sitä suuremmat 70 mm.

Toleranssiluokka 1: Tappin $\emptyset \pm 0,001$ mm. 2 puulaatikkoa, 100 mittaustappia kahteen laatikkoon jaettuna.

Käyttö:

Työskenneltäessä jigiporakoneella tai valmistettaessa työkaluja ja laitteita. Esimerkiksi poraustoleranssien mittaukseen, porausten paikantarkastukseen, kahden porauksen etäisyystoleranssien tarkistukseen, hammaspyörä- ja kierremittauksiin sekä kulma- ja profiilitarkistuksiin jne.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Nimellismitta-alue	9,01 - 10 mm
Mittaustappien lukumäärä	100
Standardi	DIN 2269

Toleranssiluokka	1
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S18
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

KalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020880 100
DAkKS-kalibrointiMittaustappisarja Sarjan sisältö 100	020890 100