



Degussitin oksidikeraamiset hienohiontaviilat, kolmikulmainen, Pituus × leveys (hienojakoisuusaste): 100X6Mmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558950 100X6M
GTIN	4045197407207
Tuoteluokka	53D

Kuvaus

Malli:

Sintratusta sideaineettomasta alumiinioksidikeramiikasta aikaansaadun kovuuden ansiosta hienohiontatyökaluissa on todella hyvä särmä- ja profiilikestävyys (synteettinen rubiini), mistä seuraa erittäin hyvä pinnanlaatu.

Sinterrubin-hienohiontaviilat, raekoot: **keskikarkea (M)** (Ra n. 10 μ, vastaa suunnilleen raekokoa 600, **hieno (F)** (Ra n. 1 μ, vastaa suunnilleen raekokoa 2000). **keskikarkea (M)** (Ra n. 10 μ, vastaa noin raekokoa 600).

Käyttö:

Tarkkuustöihin työkalujen ja muottien valmistuksessa, hienomekaniikkaan, optiseen ja lasialan teollisuuteen, posliininvalmistukseen jne. Viistämiseen, kovertamiseen ja muodon muuttamiseen.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Rakeisuus	600
Pituus	100 mm
Leveys	6 mm
Sarja	Degussit®
Hioma-aine	Sinterrubin
Muoto	kolmikulmainen

Tuotetyyppi

Hiomaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		