

Garant**Keskiöpöora HSS-E pitkä A, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111290 2
GTIN	4045197884565
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Kierteinen ura, erikoispitkä varsi, standardin DIN 333-A mukainen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	80 mm
Nimellis-Ø D _C	2 mm
varren Ø D _s	6 mm
Terien lkm Z	2
Työkappaleen Ø	15 – 20 mm
Varren toleranssi	h7
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Oikea

Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		