

HOLEX

Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, P20/K25, Varren nelikulmio: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	297135 10
GTIN	4045197885586
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Kovametallia – teräsvarret, 700 – 800 N/mm² kestävyys ja jyrkyt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t_{max}	6 mm
Terän leveys	3 mm
Porauksille, Ø alkaen	25 mm
Varren nelikulmio	10 mm
Kokonaispituus	150 mm
Lastuava aine	P20/K25

Tuotetyyppi

Sorvausterä