




Silovalssaustyökalu EG14 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: S25



Tilaustiedot

Tilausnumero	291510 S25
GTIN	4060491000091
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii:

Ø-alue (suositus): alk. 50 mm

Huomautus:

Työstöpinta ja työkalu riippuvat kulloisestakin revolverityypistä (tähti/kiekko).

- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Tekninen kuvaus

Rullan Ø	14 mm
Varren nelikulmio	25 × 25 mm
Kärjen keskisiirto f	103,6 mm
maksimi valssausvoima	8 kN
Varren kiinnitystyyppi	S25
Ulkonema L _A	132 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu